PRODUCTINFORMATIE

ALPHA

3478DVJ100P62

EAN 4031582306323



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Slijtage	●●●○○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,6 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

WIEL

Materiaal wielkern	Plaatstaal
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Blauw gepassiveerd
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	30 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	80 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3478DVJ100P62


EAN 4031582306323

Bestelnummer 00001363

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH