INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Attrition | ●●●●○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●● |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha stainless |
| Type | Roulette pivotante avec Blocage total |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 200 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Oui |
| Statique Capacité de charge | 400 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Hauteur | 128 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids global | 0.85 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Acier Inoxydable, lourd |
| Forme Chape | Galbé |
| Pivot | Deux courses de balles |
| Couleur de la chape | Acier Inoxydable |
| Déport | 41 mm |
| Rayon d'encombrement | 123 mm |
| Diamètre d'encombrement | 246 mm |
| Diamètre du dôme | 75 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Identique au corps de Roue |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Axe | Vissé avec écrou |
| Couleur Roue | Blanc naturel |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 100 mm |
| Largeur du Bandage | 36 mm |
| Largeur du corps | 36 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 75 Shore D |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 105 mm |
| Largeur de plaque | 85 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 60 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 77 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 80 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477UOO100P62

EAN 4031582313093

Numéro de commande 00034799

**Dessins du produit**

