

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Lumina
Tipo	Ruota girevole
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	40 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	80 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	56 mm
Larghezza complessiva	55 mm
Peso complessivo	0,08 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Polipropilene
Forma della forcella	Supporto gemellato, chiuso
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Colore	Nero grafite (RAL9011)
Disassamento	20 mm
Raggio di piroettamento	52 mm
Ingombro di piroettamento	104 mm
Diametro cuffia superiore	0 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Asse	Rivettato
Colore battistrada	Nero grafite (RAL9011)
Colore Ruota	Nero grafite (RAL9011)
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	7 mm
Asse diametro del foro	0 mm
Lunghezza mozzo	0 mm
Larghezza corpo	7 mm
Durezza del Battistrada (D)	65 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro cieco per perno B10
Diametro del foro	8 mm

LUMINA

AA20POI050L51-8 9011/9011

EAN 4031582317510

Numero d'ordine 00071497

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

