

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numero d'ordine 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ○○○○○

Rumore ○○○○○

Attrito ○○○○○

Resistenza alla corrosione ○○○○○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto Footmaster

Tipo Ruota girevole

Portata a 3 km/h 440 kg

Intervallo di temperatura (minimo) -10 °C

Intervallo di temperatura (massimo) 90 °C

Altezza totale 175 mm

Larghezza complessiva 128 mm

Peso complessivo 10,68 kg

RUOTA

Cuscinetto Mozzo non lavorato

Diametro 125 mm

Larghezza battistrada 35 mm

Larghezza corpo 35 mm

SUPPORTO

Disassamento 33 mm

Raggio di piroettamento 100 mm

Ingombro di piroettamento 200 mm

Diametro cuffia superiore 130 mm

FISSAGGIO

Lunghezza della piastra 145 mm

Larghezza della piastra 145 mm

Lunghezza foro piastra (massima) 120 mm

Larghezza foro piastra (massima) 120 mm

Diametro del foro della piastra 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495294

Numero d'ordine 00800104



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

