

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870  
 订单号 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	50 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	72 mm
总宽度	46 mm
总重量	0.124 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	65 mm
胎面宽度	7 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	53 mm
转向干涉	106 mm
圆顶直径	32 mm

## 固定件

固定件类型	带抓环的阀杆，带衣领
阀杆直径	11 mm

产品信息

# STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870  
订单号 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

