

ALPHA

3470PIR100P30-13

EAN 4031582303834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	75 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	128 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0.9 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	40 mm
okretni radijus	90 mm
Otpor okretanju	180 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	35 mm
Širina tela	35 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	13 mm

ALPHA

3470PIR100P30-13

EAN 4031582303834



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

3470...100P30-13

