

## PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ● |
| Atriție                 | ● ● ● ● ● |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ● |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Puretech                          |
| Tip                               | Roată                             |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 180 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 360 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Greutate totală                   | 2,04 kg                           |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă               |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc solid, negru        |
| Lagăr                                   | Rulment simplu              |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Diametrul găurii Axă                    | 20,1 mm                     |
| Lungime butuc                           | 58 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 85 Pe malul A               |

# PURETECH

PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG

EAN 4031582404265



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

