

ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●○○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Alpha |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 135 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 270 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Alçada total | 200 mm |
| Pes total | 2,035 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Goma massissa negres, negres |
| El Bearing | Roamiento de rodillos |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 160 mm |
| Banda de rodadura ample | 40 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 85 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Acer, pesada |
| Forquilla Forma | Ample |
| Scamiento giratorio | Dues curses de ball |
| Desplaçament | 55 mm |
| Scio de giro | 135 mm |
| Sterferencia de giro | 270 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ALPHA

3471PVR160P63

EAN 4031582304824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

