

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Numéro de commande 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	480 kg
Capacité de charge à 6 km/h	400 kg
Statique Capacité de charge	800 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids global	1,51 kg

ROUE

Matériau du corps	Fonte
Bandage	Polyuréthane, Coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Jaune miel (RAL1005)
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	50 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D
Type de roulement	6204ZV
Convient pour	bt

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Numéro de commande 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

