



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Lumina                           |
| Тип                                | Завъртане на Колело със Спирачка |
| Стандартен                         | EN12528 – мебелни коелета        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 40 kg                            |
| Електропроводим                    | Не                               |
| Неръждаемост                       | Не                               |
| Статичен Товароносимост            | 80 kg                            |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                            |
| Обща височина                      | 56 mm                            |
| Обща ширина                        | 55 mm                            |
| Общо тегло                         | 0.07 kg                          |

## ВИЛКА

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Материал на корпуса         | Полипропилен             |
| Форма Вилица                | Вилка Колело, затворен   |
| Въртящ се лагер             | Щифт, завъртане          |
| Цвят                        | Графитно черно (RAL9011) |
| Изместване                  | 20 mm                    |
| Радиус на завъртане         | 62 mm                    |
| Интерференция при завъртане | 124 mm                   |
| Диаметър на купол           | 0 mm                     |

## КОЛЕЛО

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Материал на тялото      | Полипропилен                       |
| Материал на реазбата    | Термопластичен каучук              |
| Лагер                   | Плъзгащ лагер със Разделител тръба |
| Ос                      | Навлязъл                           |
| Цвят Резба              | Пътно сиво А (RAL7042)             |
| Цвят на Колело          | Графитно черно (RAL9011)           |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба  |
| Диаметър                | 50 mm                              |
| Ширина на Резба         | 10 mm                              |
| Диаметър на отворите Ос | 0 mm                               |
| Дължина на центъра      | 0 mm                               |
| Ширина на тялото        | 10 mm                              |
| Твърдост на Резба (А)   | 87 Бръснач А                       |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Тип на фитинга            | Сляп отвор за фитинг В10 |
| Диаметър на отворите Болт | 10 mm                    |

# LUMINA

AA25PJ050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Номер на поръчката 00073762

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

