



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Lumina
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни коелета
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	56 mm
Обща ширина	55 mm
Общо тегло	0.07 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полипропилен
Форма Вилица	Вилка Колело, затворен
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Цвят	Графитно черно (RAL9011)
Изместване	20 mm
Радиус на завъртане	62 mm
Интерференция при завъртане	124 mm
Диаметър на купол	0 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Цвят Резба	Пътно сиво А (RAL7042)
Цвят на Колело	Графитно черно (RAL9011)
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	50 mm
Ширина на Резба	10 mm
Диаметър на отворите Ос	0 mm
Дължина на центъра	0 mm
Ширина на тялото	10 mm
Твърдост на Резба (А)	87 Бръснач А

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг В10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

LUMINA

AA25PJ1050L51-10 9011/9011/9011/7042

EAN 4031582335767

Номер на поръчката 00073762

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

