

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613

Bestelnummer 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties ●●●○○

Bewegingsgeluid ●●●○○

Slijtage ●●●●○

Corrosiebestendigheid ●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Vast Wielen
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	132 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,405 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	108 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Blauw gepassiveerd

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	103 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA

3478POJ108P62 T/G-SMALL

EAN 4031582306613
Bestelnummer 00000936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

