



ROUE


Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Type de roulement	6304

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ○ ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	1680 kg
Capacité de charge à 6 km/h	1400 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	2800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.7 kg



DURATECH

MOP 100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Numéro de commande 00801258



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

