

MAXTECH

PNR260x75-Ø20 HL74 TFR

EAN 4031582400328



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Geschuimd
Lagering	Rollager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	75 mm
Diameter Asgat	20 mm
Naaflengte	74 mm

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/h	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,95 kg

