

# PURETECH

PVR250x50-Ø25 HL58

EAN 4031582442410



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



### ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diamètre              | 250 mm |
| Largeur du bandage    | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm  |
| Longueur de moyeu     | 58 mm  |

### PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ○ ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nom du produit                  | Puretech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 205 kg   |
| Conducteur d'électricité        | no       |
| Inoxydable                      | no       |
| Capacité de charge statique     | 410 kg   |
| Plage de température (minimale) | -20 °C   |
| Plage de température (maximale) | 60 °C    |
| Poids                           | 2.87 kg  |

## Product Drawings

