# PURETECH

## PVR250x50-Ø25 HL58

EAN 4031582442410



### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 250 mm |
| Largeur du bandage | 50 mm |
| Diamètre de l'alésage | 25 mm |
| Longueur de moyeu | 58 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●○○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Puretech |
| Capacité de charge à 4 km/h | 205 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 410 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids | 2.87 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# PURETECH

PVR250x50-Ø25 HL58

EAN 4031582442410

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**




© Copyright 2026 TENTE International GmbH