INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# MONO

## A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Mono |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 30 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 60 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C |
| Kopējais augstums | 72 mm |
| Kopējais svars | 0,54 kg |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Polipropilēns |
| Dakšas forma | Slēgts |
| Grozāmais gultnis | Grozāms stienis |
| Krāsa | Hroms |
| Ofsets | 25 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 52,2 mm |
| Grozāms savienojums | 104,4 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Polipropilēns |
| Protektora materiāls | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis | Cuscinetto piano con distanziale |
| Izplešanās armatūra | Bez vītņu aizsarga |
| Diametrs | 50 mm |
| Protektora platums | 18 mm |
| Protektora cietība (A) | 85 Krasts A |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# MONO

A020PJI050L51-10 chrome

EAN 4031582364583

TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Produkta rasējumi**







