

# GALEA

5071PJH125R05-22X40

EAN 4031582368505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Nome do produto                   | Galea                                   |
| Tipo                              | Rodízio giratório com travão direcional |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos    |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                                  |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -20 °C                                  |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 60 °C                                   |
| Altura total                      | 162 mm                                  |

## RODA

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Material do centro da roda | Polipropileno          |
| Material do piso da roda   | Borracha termoplástica |
| Rolamento                  | Rolamento liso         |
| Anti-fios                  | Com anti-fios          |
| Diâmetro                   | 125 mm                 |
| Largura do Piso            | 30 mm                  |
| Dureza do Piso (A)         | 87 Shore A             |

## SUPORTE

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Material                | Poliamida             |
| Em Forma de Garfo       | Fechado               |
| Rolamento giratório     | Duas filas de esferas |
| Offset                  | 40 mm                 |
| Interferência giratória | 205 mm                |

## ENCAIXE

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Tipo de fixação     | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo    | 22 mm                  |
| Comprimento do Furo | 40 mm                  |

# GALEA

5071PJH125R05-22X40

EAN 4031582368505



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

