

NOVATECH

FTP200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582452969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	200 mm
Banda de rodadura ample	80 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	30 mm
Longitud del cub	90 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Apte per	linde

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	1400 kg
Tracidad de carga a 4 km/h	1680 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	1400 kg
Tracidad de carga estàtica	2800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	7,004 kg

NOVATECH

FTP200X80-Ø30 HL90

EAN 4031582452969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

