

# AGILA

2470YGO075R47-36-40

EAN 4031582343243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	150 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

## CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	61,5 mm
Diamètre d'encombrement	123 mm

## RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, carré
Fixation expansible (minimale)	36 mm
Fixation expansible (maximum)	40 mm
Astuce	Veillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

# AGILA

2470YGO075R47-36-40

EAN 4031582343243



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

