

COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	66 mm
Poids	0,143 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	21 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Simple rangée de billes
Déport	16 mm
Rayon d'encombrement	41 mm
Diamètre d'encombrement	82 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	59 mm
Largeur de la platine	47 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	46 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	35 mm
Diamètre des trous de la platine	6,7 mm

COMPACTA

1430POI050P60-59X47 (24)

EAN 4031582332513



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

