

## GALEA

5070PJH100R05-22x40

EAN 4031582308600



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea                        |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 139 mm                       |
| Общо тегло                         | 0.53 kg                      |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид               |
| Форма Вилица                | Затворен               |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 90 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 180 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                    |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук           |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                   |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 100 mm                          |
| Ширина на Резба       | 30 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

Product Drawings

