

ALPHA

3478DYJ125P62

EAN 4031582377118

Número de comanda 00035452



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
---------------	-----------

El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
------------------------	-----------

Atràcia	● ● ○ ○ ○
---------	-----------

Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○
-----------------------------	-----------

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 4 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	✓
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	155 mm
Pes total	0,957 kg

RODA

Material corporal	Acero de huellas
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, negre, conductor elèctric
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	37 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	85 Shore A

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	103 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	60 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA

3478DYJ125P62

EAN 4031582377118
Número de comanda 00035452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

