ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	65 mm
Протектор	32 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6201

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●○○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	290 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	240 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	480 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,17 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Номер замовлення 00829018

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 065x32-Ø12 HL32

EAN 4031582332315

Номер замовлення 00829018



© Copyright 2026 TENTE International GmbH