

## LEVINA

5377UAP125P30-11 7001/7001

EAN 4031582368819

Numéro de commande 00035300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●●○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit                  | Levina                             |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils    |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                             |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                              |
| Hauteur                         | 161 mm                             |
| Largeur totale                  | 59 mm                              |
| Poids                           | 0,643 kg                           |

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                       |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté           |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)          |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 125 mm                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Polyamide                |
| Forme de la chape       | Élancée                  |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Gris argenté (RAL7001)   |
| Déport                  | 38 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 100,5 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 201 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 59 mm                    |

## FIXATION

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de fixation         | Trou central |
| Diamètre du trou central | 11 mm        |

Universal  
Design  
AwardDeutscher  
Designer  
Club

# LEVINA

5377UAP125P30-11 7001/7001


EAN 4031582368819

Numéro de commande 00035300



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club