

## LUMINA

A523POI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381

Rendelési szám 00071257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●○○

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Lumina
Ház típusa	Forgóvillás görgő szakaszos fékkel
Teherbírás 3 km/h-nál	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	61 mm
Teljes szélesség	55 mm
Összsúly	0,094 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Futófelület színe	Grafitfekete (RAL9011)
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	8 mm
Tengely furat átmérője	0 mm
Kerékagy hossza	0 mm
Test szélessége	8 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

## VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Szín	Grafitfekete (RAL9011)
Ellensúlyoz	20 mm
Körbeforgás	52 mm
Körbeforgás	104 mm
Kupola átmérője	45 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm
Szár hossza	20 mm

# LUMINA

A523POI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582317381  
Rendelési szám 00071257



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

