

# AGILA

2478XSP125P50

EAN 4031582344813  
Número de pedido 00039236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo                          | Rueda fija                    |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 100 kg                        |
| Conductivo eléctrico          | ✓                             |
| Capacidad de carga estática   | 200 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -25 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C                         |
| Altura total                  | 160 mm                        |
| Ancho total                   | 60 mm                         |
| Peso total                    | 0,748 kg                      |

## ARO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Material del cuerpo                | Poliamida, conductora eléctrica             |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas de precisión            |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001)                     |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas                     |
| Diámetro                           | 125 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 91 Shore A                                  |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 40 Shore D                                  |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Diámetro del domo        | 60 mm                   |

## AJUSTE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 77 mm             |
| Anchura de la placa                        | 67 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 46,5 mm           |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 51,5 mm           |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 56 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 61,5 mm           |
| Diámetro del orificio de la placa          | 8,5 mm            |

# AGILA

2478XSP125P50

EAN 4031582344813  
Número de pedido 00039236



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

