PRODUCTINFORMATIE

INTEGRAL

2046XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443226



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Slijtage	●●●●○
Corrosiebestendigheid	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Integral
Type	Wielen met centrale , Totale vergrendeling
Standaard	EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Draagvermogen bij 3 km/h	150 kg
Draagvermogen bij 4 km/h	150 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	183 mm
Totale breedte	62 mm
Totaal gewicht	1,11 kg
Certificering	Getest en gecontroleerd door TÜV Süd

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Gesloten
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	115 mm
Draaicirkel	230 mm
Diameter koepel	62 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend
Lagering	Precisie kogellagers Afgedicht
Loopvlak	Leigrijs (vergelijkbaar met RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Geïntegreerde garenbeschermer
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Breedte wielkern	32 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

FITTING

Type bevestiging	Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken
Diameter Bout	28 mm
Lengte Bout	96 mm
Schroefdraad positie	19 mm
Hoeveelheid bevestigingsgaten	4
Tip	Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht.

IF Design Award

Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL

2046XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8

EAN 4031582443226

Bestelnummer 00030614

Producttekeningen



IF Design Award
Red Dot Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH