

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794
Bestelnummer 00030953

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Rollager
Wielkleur	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	108 mm
Breedte Loopvlak	36 mm
Diameter Asgat	12 mm
Naaflengte	44,4 mm
Breedte wielkern	36 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	65 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Basetech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	160 kg
Statisch draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,154 kg

BASETECH

POR 108X36-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320794
Bestelnummer 00030953



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

