TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Száraz csapágyhüvely
Kerék színe	Fémes
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	100 mm
Futófelület szélessége	35 mm
Tengely furat átmérője	8,4 mm
Kerékagy hossza	45 mm
Test szélessége	35 mm
A futófelület keménysége (D)	95 Shore D

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●●●

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech heat
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	125 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Igen
Statikus teherbírás	250 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	280 °C
Összsúly	0,34 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

IOG 100x35-Ø8,4 clip

EAN 4031582347234

Rendelési szám 00034267

Termékrajzok



© Copyright 2026 TENTE International GmbH