

ALPHA STAINLESS

8477BOG100P30-13

EAN 4031582480429



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	125 kg
Portata statica	250 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	280 °C
Altezza totale	128 mm
Peso complessivo	0,719 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Termoset in Plastica, termoresistente
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Asse	Vite con dado
Diametro	100 mm
Larghezza battistrada	35 mm
Durezza del Battistrada (D)	85 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	91 mm
Ingombro di piroettamento	182 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm