



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ● |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Linea                                   |
| Tip                            | Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom   |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja               |
| Nosivost na 3 km/h             | 150 kg                                  |
| Električni provod              | no                                      |
| nerdjajuci                     | no                                      |
| Statički Nosivost              | 300 kg                                  |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                                  |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                                   |
| Sveukupna visina               | 175 mm                                  |
| Ukupna širina                  | 89 mm                                   |
| Ukupna težina                  | 1.45 kg                                 |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane TÜV Süd |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | poliamid                 |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak     |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| ofset             | 52 mm                    |
| okretni radijus   | 156 mm                   |
| Otpor okretanju   | 312 mm                   |
| Prečnik kupole    | 56 mm                    |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| stitnici omotaca           | Sa threadguard           |
| Prečnik                    | 150 mm                   |
| Širina omotac              | 22 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 22 mm           |
| Dužina sraf   | 40 mm           |