

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312

Broj porudžbine 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ○ ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Lumina
Tip kućišta	Okretanje Tocak
Standard	EN12528 - tockovi za nameštaj
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	56 mm
Ukupna širina	54 mm
Ukupna težina	0,054 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Identično sa telom Tocak
Nošenje	klizni lezaj sa caura cevi
osovina	Zaobilaženje
Boja omotac	Grafitna crna (RAL9011)
Boja Tocak	Grafitna crna (RAL9011)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	7 mm
Širina tela	7 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	65 Šor D

KUCISTE

Materijal	polipropilen
oblik viljuska	Kućište za dva Tocak, zatvoreno, sa kupolom kuciste
okretni lezaj	stablo, okretanje
ofset	20 mm
okretni radijus	52 mm
Otpor okretanju	104 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	zatvorena rupa za postavljanje B10
dimenzija rupa sraf	8 mm

LUMINA

A520POI050L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317312
Broj porudžbine 00073005



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

