



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                       |                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Име на продукта                       | Zeta                                           |
| Тип                                   | Завъртане на Колело с<br>Заклучване по пососка |
| Стандартен                            | EN12532 - Транспортно<br>оборудване            |
| Товароносимост при 4 км/ч             | 500 kg                                         |
| Товароносимост при 6 км/ч             | 400 kg                                         |
| Електропроводим                       | Не                                             |
| Неръждаемост                          | Не                                             |
| Статичен Товароносимост               | 1000 kg                                        |
| Температурен диапазон<br>(минимален)  | -20 °C                                         |
| Температурен диапазон<br>(максимален) | 85 °C                                          |
| Обща височина                         | 240 mm                                         |
| Общо тегло                            | 4.01 kg                                        |

## ВИЛКА

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, много тежък                           |
| Форма Вилица                | Обхват Закалено                                      |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка,<br>Закалено или Неръждаемост |
| Цвят                        | Синьо покритие                                       |
| Изместване                  | 55 mm                                                |
| Интерференция при завъртане | 230 mm                                               |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 200 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                               | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                           | 137 mm            |
| Ширина на плаката                            | 105 mm            |
| Дължина на отвора на плаката<br>(максимална) | 105 mm            |
| Ширина на отвора на плаката<br>(минимална)   | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката<br>(максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката                | 11 mm             |

# ZETA

4681UAP200P63 XL

EAN 4031582399936



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

