

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	○ ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Attrition	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	○ ○ ○ ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Footmaster
Type	Roulette pivotante
Capacité de charge à 3 km/h	500 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	90 °C
Hauteur	102 mm
Largeur totale	86 mm
Poids global	2 kg

CHAPE

Couleur de la chape	Blanc
Déport	46 mm
Rayon d'encombrement	77.5 mm
Diamètre d'encombrement	155 mm
Diamètre du dôme	86 mm

ROUE

Roulement	Roulements rouleaux, amortis
Couleur Roue	Noir
Diamètre	63 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Largeur du corps	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou de l'Œil	12 mm
---------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN

EAN 4031582413175

Numéro de commande 00062079

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

