

# KAPPA

9680SEP200P63 CL67

EAN 4031582364613

Objednávací číslo 00838214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Kappa
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	600 kg
Nosnost 6 km/h	500 kg
Statická Nosnost	1000 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	245 mm
Stavební výška	110 mm
Celková hmotnost	6,506 kg

## KOLO

Materiál středu	plechová ocel, těžká
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Jet black (podobný RAL9005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrém
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdość Běhoun (A)	67 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	59 mm
Poloměr otáčení	160 mm
Průměr otáčení	320 mm
	✓
Poloměr otáčení	111 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	135 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

# KAPPA

9680SEP200P63 CL67

EAN 4031582364613  
Objednáací číslo 00838214



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

