PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5920UOI075S70-10X15 TFR

EAN 4031582385663



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	88 mm
Samlet bredde	54 mm
Samlet vægt	0,15 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udfaldsradius	62 mm
Udfaldsdiameter	124 mm
Trådens diameter	10 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top
Stiftdiameter	10 mm
Stiftlængde	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH