

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Pasūtījuma numurs 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veiktspeja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības troksnis  | ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Produkta nosaukums                   | Kappa load                               |
| Korpasa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis               |
| Standarta                            | EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi |
| Krāvnese pie 4 km/h                  | 2400 kg                                  |
| Krāvnese pie 6 km/h                  | 2000 kg                                  |
| Statiskā krāvnese                    | 4000 kg                                  |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                   |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                    |
| Kopējais augstums                    | 355 mm                                   |
| Kopējais platums                     | 140 mm                                   |
| Kopējais svars                       | 21,33 kg                                 |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpasa materiāls      | Čuguns                           |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, liets               |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni         |
| Ritenis krāsa          | Medus dzeltens (RAL1005)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 300 mm                           |
| Protektora platums     | 80 mm                            |
| Korpasa platums        | 80 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Materiāls           | Čuguns vai dzelzs kalums, smags                     |
| Dakšas forma        | Plašs, pastiprināts                                 |
| Grozāmais gultnis   | Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu) |
| Krāsa               | Dzelzs (caurspīdīgs)                                |
| Ofsets              | 76 mm   |
| Pagrieziena rādiuss | 230 mm  |
| Grozāms savienojums | 460 mm  |
|                     | ✓   |
| Kupola diametrs     | 140 mm  |

## UZSTĀDĪŠANA

|  |                    |
|--|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 175 mm             |
| Plāksnes platums                       | 140 mm             |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 105 mm             |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 140 mm             |
| Plāksnes atveres diametrs              | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9650FTP300P64 CL97

EAN 4031582314281

Pasūtījuma numurs 00830240



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

