

ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 HL60

EAN 4031582319743



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО


Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Алюміній
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	200 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	60 mm
Ширина тіла	50 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	450 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	360 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	900 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	1,71 kg




ELASTECH

IEP 200x50-Ø25 H1.60

EAN 4031582319743

Номер замовлення: 00804060



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.