

ZETA

4688UOP200P63

EAN 4031582308372

Numer zamówienia 00804226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●●○

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu | Zeta |
| Typ | Kółko stałe |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 800 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 640 kg |
| Nośność statyczne | 1600 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 240 mm |
| Szerokość całkowita | 117 mm |
| Waga całkowita | 2,144 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Naturalna biel |
| Ośłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 200 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Szerokość korpusu | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (D) | 75 Shore D |

OBUDOWA

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |

MOCOWANIE

| | |
|--|--------------------|
| Typ mocowania | Płytką prostokątną |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 117 mm |
| Długość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

ZETA

4688UOP200P63

EAN 4031582308372

Numer zamówienia 00804226



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

