

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision (RS/2RS)
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	12 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Novatech
Type de boîtier	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	160 kg
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,38 kg

NOVATECH

ETY080X25-Ø25 HL12

EAN 4031582419054



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

