

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер замовлення 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атриція	○ ○ ○ ○ ○
Стійкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	101 mm
Загальна ширина	61 mm
Загальна вага	1,546 kg

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	75 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	68 mm
Поворотне з'єднання	136 mm
Діаметр ковпачка	58 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	95 mm
Ширина тарілки	64 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	78 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	45 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	78 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	72 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Номер замовлення 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

