

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Pasūtījuma numurs 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Korpora materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	85 mm
Protektora platums	100 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	100 mm
Korpora platums	100 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ●

Kustības troksnis ● ● ○ ○ ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ●

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpora tips	Ritenis
Standarta	EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Krāvnese pie 4 km/h	900 kg
Krāvnese pie 6 km/h	720 kg
Statiskā krāvnese	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,585 kg

DURATECH

TOP 085X100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301

Pasūtījuma numurs 00832618



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

