

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ○ ○ ○ ○ ○

Шум от движение ○ ○ ○ ○ ○

Привличане ○ ○ ○ ○ ○

Устойчив на корозия ○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Footmaster

Тип Въртящ се Колело

Товароносимост при 3 км/ч 1000 kg

Електропроводим Не

Неръждаемост Не

Статичен Товароносимост 1000 kg

Температурен диапазон (минимален) -10 °C

Температурен диапазон (максимален) 90 °C

Обща височина 120 mm

Обща ширина 100 mm

Общо тегло 1.8 kg

ВИЛКА

Цвят	Бяло
Изместване	52 mm
Радиус на завъртане	89 mm
Интерференция при завъртане	178 mm
Диаметър на купол	100 mm

КОЛЕЛО

Лагер	Ролков лагер, намокрен
Цвят на Колело	Черно
Диаметър	75 mm
Ширина на Резба	30.5 mm
Ширина на тялото	30.5 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Диаметър на отворите Болт	16 mm
---------------------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL

EAN 4031582413274

Номер на поръчката 00062073

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

