

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип	Колело
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	80 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	160 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0.44 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на резбата	Плътна гума без маркировка
Лагер	Конусен сачмен лагер
Цвят на Колело	Синьо покритие
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	32 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	36 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг А

PURETECH

DIK 100x32-Ø8,1

EAN 4031582070156

Номер на поръчката 00000161
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

