

## ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○   |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del producto           | Alpha                            |
| Tipo                          | Rueda fija                       |
| Estándar                      | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h   | 75 kg                            |
| Conductivo eléctrico          | No                               |
| Inoxidable                    | No                               |
| Capacidad de carga estática   | 150 kg                           |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                           |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                            |
| Altura total                  | 128 mm                           |
| Ancho total                   | 85 mm                            |
| Peso total                    | 0.54 kg                          |

## SOPORTE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                  |
| Color                    | Pasivado azul          |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete                           | Rodamiento de rodillos  |
| Eje                                | Enroscado con tuerca    |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011) |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas |
| Diámetro                           | 100 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 35 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 35 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A              |

## AJUSTE

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de ajuste                             | Placa rectangular |
| Longitud de la placa                       | 103 mm            |
| Anchura de la placa                        | 85 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 77 mm             |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 60 mm             |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo)    | 77 mm             |
| Anchura del orificio de la placa (máxima)  | 80 mm             |
| Diámetro del orificio de la placa          | 9 mm              |

# ALPHA

3478PIJ100P62

EAN 4031582335521

Número de pedido 00001242

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

