

DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Номер на поръчката 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●○○○

Привличане ●●●●●

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	900 kg
Товароносимост при 6 км/ч	720 kg
Статичен Товароносимост	1800 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0,616 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	82 mm
Ширина на Резба	90 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	90 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6304

DURATECH

TOP 082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582322620

Номер на поръчката 00827989



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

