

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151
Bestelnummer 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|---------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
|---------------|-----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
|-----------------|-----------|

| | |
|----------|-----------|
| Slijtage | ● ● ● ● ○ |
|----------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ○ |
|-----------------------|-----------|

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam | Kappa load |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 960 kg |
| Draagvermogen bij 6 km/h | 800 kg |
| Statisch draagvermogen | 1600 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 110 mm |
| Totaal gewicht | 6,7 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Materiaal wielkern | Gietijzer |
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lagering | Precisie kogellagers |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Honinggeel (RAL1005) |
| Afdekkapjes | Met draadbeschermer |
| Diameter | 150 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Breedte wielkern | 50 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 42 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm | Breed, Versterkt |
| Zwenklager | Rollager |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 58 mm |
| Zwenk radius | 137,5 mm |
| Draaicirkel | 275 mm |
| | ✓ |
| Diameter koepel | 111 mm |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 135 mm |
| Breedte plaat | 110 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

KAPPA LOAD

9650FTP150P63 CL67

EAN 4031582314151
Bestelnummer 00804572



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

