

# ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Alpha
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	205 kg
정지 중 하중용량	410 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	240 mm
전체 체중	3.316 kg

## 휠

차체 재질	강판
트레드 재질	단단한 고무 비표시
베어링	롤러 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	200 mm
트레드 폭	50 mm
트레드의 경도(A)	80 Shore A

## 하우징

재료	강판, 무거움
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	55 mm
회전 반경	155 mm
회전 간섭	310 mm

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# ALPHA

3470DIR200P63

EAN 4031582303483



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

