

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Número de comanda 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Compacta
Tipus de carcassa	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	10 kg
Tracidad de carga estàtica	20 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	36 mm
Àmplia general	24 mm
Pes total	0,03 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Roda de color	Grafit negre (RAL9011)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	25 mm
Banda de rodadura ample	12 mm
Corporació ample	12 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SUPORT

Material	Acero, luz
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Una Carrera de boles
Color	Passivat blau
Desplaçament	9 mm
Scio de giro	21,5 mm
Sterferencia de giro	43 mm
Dome Dictel	24,5 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	35 mm
Placa ampla	30 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	23 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	28 mm
Placa de diàmetre	4,2 mm

COMPACTA

EAN 4031582336658
Número de comanda 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

